

Priključni blok CPE18-3/2-PRS-3/8-10-NPT


Številka dela: 550627

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

za ventile CPE.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	26 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	10
Maks. število tlačnih con	2
Razpočni tlak	5 MPa
Prebojni tlak	50 bar
Razpočni tlak	725 psi
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	23 ... 122 °F
Temperatura okolice	23 ... 122 °F
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	1,5 ft·lbf
Masa izdelka	31,78 oz
Način pritrditve priključnega bloka	s skoznjo izvrtino
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 3	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 5	3/8 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje