

Okrogli valj DSNU-3/4"- -PPV-A-S2

Številka dela: 548522

FESTO

na osnovi DIN ISO 6432, za zaznavanje položaja. Različne možnosti pritrditve, z dodatnimi pritrdilni elementi ali brez njih. Z nastavljivim dušenjem v končnih legah.

Za zaznavanje položaja s približevalnim stikalom je potreben minimalni gib 0,04 col.

Primer predstavitve



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,4 ... 12 "
Premer bata	3/4"
Navoj batnice	5/16-24 UNF-2A
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 6432
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljlivo na obeh koncih
Položaj vgradnje	poljuben
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	Skoznja batnica
Obratovalni tlak MPa	0,1 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Udarna energija v končnih legah	0,1475 ft-lbf
Dolžina dušenja	0,59 "
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	31,66 lbf
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	37,7 lbf
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	1,552 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,141 oz
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek	1/8 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR TPE-U(PU)
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, cev valja	visokolegirano jeklo, nerjavno