

# Cev iz umetne mase PEN-16X2,5-GN

Številka dela: 551473

FESTO

zunanje kalibrirana, za QS-vtične priključke, polietilen (ni dovoljena pri izdelavi živil).



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	16 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	122 mm
Notranji premer	10,8 mm
Min. polmer krivljenja	57,5 mm
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Pogoji testiranja cevi	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Dovoljenje	TÜV
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda, skladna z izjavo proizvajalca na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-30 ... 60 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,1029 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 16 mm
Barva	zelena
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	PE