


Pogon EMGA-80-P-G5-SAS-100

Številka dela: 552195

★ Osnovni program

primeren za servo motorje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	80 mm
Velikost prirobnice motorja	100 mm
Torzijska zračnost	0,12 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	5:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	7.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	110 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,45 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	176 Nm
Maks. izkoristek	98 %
Togost pred zasukom	6 Nm/arcmin
Masa izdelka	2.100 g
Vmesnik reduktorja, odgon	80G
Vmesnik reduktorja, pogon	100A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS