

Mejno stikalo SIEF-M8B-NS-K-L

Številka dela: 553540

FESTO

S kablom, poravnana vgradnja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	okrogel
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Imenska vklopna razdalja	1,5 mm
Temperatura okolice	-30 ... 70 °C
Ponovljivost	0,08 mm
Izhod stikala	NPN
Stikalni element	Vklopni kontakt
Maks. preklopna frekvenca DC	2.000 Hz
Maks. izhodni tok	150 mA
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	3-žilni Kabel
Dolžina kabla	2,5 m
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PU)
Velikost	M8
Način vgradnje	izravnani
Masa izdelka	61,4 g
Material, ohišje	PA PP visokolegirano jeklo, nerjavno
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP68
Odpornost na motnje magnetnega polja	enosmerno in izmenično magnetno polje
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerne korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanje	3