

# Modul meh DADB-S1-40-S51-125

Številka dela: 553463

FESTO

za standardne valje po ISO 6432.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	46 mm
Velikost	40
Območje giba	51 ... 125 mm
Podaljšanje batnice	44 mm
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Sklop meha z združenim izpuhom
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F5a
Odpornost na medije	Prah Odrezki Olja Masti Bencin
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	49 g
Način pritrditve	z navojnim zatičem z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prilagoditveni deli	Ojačan PA
Material, tesnilo	NBR
Material, meh	NBR
Material, navojni zatiči	visokolegirano jeklo, nerjavno