


# Cev iz umetne mase PAN-8X1,25-SW-400

Številka dela: 553902

FESTO

zunanje kalibrirana, toplotno in mehansko visoko obremenljiva.



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost   |
|--|--|
| Zunanji premer                               | 8 mm   |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok       | 43 mm  |
| Notranji premer                              | 5,9 mm   |
| Min. polmer krivljenja                       | 22 mm  |
| Lastnosti cevi                               | Suitable for energy chains   |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak        | -0,095 ... 1,5 MPa   |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 15 bar   |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak        | -13,775 ... 217,5 psi  |
| Dovoljenje                                   | TÜV  |
| Certifikat izdajnega oddelka                 | B 013277 0506 00   |
| Delovni medij                                | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| LABS (PWIS) skladnost                        | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura okolice                          | -30 ... 80 °C  |
| Masa izdelka glede na dolžino                | 0,024 kg/m   |
| Pnevmatični priključek                       | za vtični priključek z zunanjim premerom 8 mm<br>za vtični priključek z notranjim premerom 6 mm z matico<br>za vtični priključek z notranjim premerom 6 mm |
| Barva  | črna   |
| Trdota v Shore                               | D 55 +/- 3   |
| Opomba o materialu                           | Ustreza RoHS   |
| Material, cev                                | TPE-A  |