

L vtično navojni priključek NPQM-LH-G18-Q6-P10

Številka dela: 558830

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	5 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Oblika	L-oblika
Enota pakiranja	10
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1,6 MPa -0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Imenski pritezni moment	6 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	29,5 g
Način pritrditve	Votel vijak z zunanjim šestrobom
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 6 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Medenina, nikljana
Material, votel vijak	Medenina, nikljana
Material, tesnilo cevi	NBR