


Kompaktni valj

ADN-1 5/8"-1/2"-A-P-A

Številka dela: 557101

FESTO

po ISO 21287, z zaznavanjem položaja, z zunanjim navojem na batnici.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,5 "
Premer bata	1 5/8"
Navoj batnice	3/8-24 UNF-2A
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 21287
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Profilna cev
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak MPa	0,1 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar 14,5 ... 145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Udarne energija v končnih legah	0,516 ft-lbf
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	154,219 lbf
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	169,506 lbf
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	2,832 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	1,31 oz
Osnovna masa za 0 mm giba	12,248 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,319 oz
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino z notranjim navojem s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek	1/8 NPT
Material, vezni vijak	Jeklo
Material, pokrov	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, dinamična tesnila	TPE-U(PU)
Material, batnica	visokolegirano jeklo
Material, cev valja	Al zlitina za kovanje, gladko eloksirana