



Vakuumski ventil

MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3

Številka dela: 562051

FESTO

se lahko montira z enim vijakom na poljubni ravni ploskvi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	2x2/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	20 mm
Normalni imenski pretok	30 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 1,5 bar
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP40
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Imenska velikost	1,5 mm
Dimenzija rastra	20 mm
Funkcija izpuha	ni dušen
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	Tipalni
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	ni reverzibilen
Prikaz stanja signala	LED
Obratovalni tlak, reverzibilen	-0,95 ... 0 bar
Primeren za vakuum	da
Normalni pretok	30 l/min
Maksimalna preklopna frekvenca	10 Hz
Čas preklopa izključen	6 ms
Čas preklopa vključen	6 ms
Trajanje vklopa	100 %
Karakteristika tuljave	24 V DC: nizkotokovna faza 0,7 W, visokotokovna faza 3 W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Odpornost na vibracije	Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost na udarce	Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	30,6 g
Maks. dolžina voda	30 m
Električni priključek	Vtič KMH
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	QS-3
Pnevmatični priključek 11	QS-3

Značilnost	Vrednost
Pnevmatični priključek 2	QS-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	FPM HNBR NBR
Material, ohišje	Ojačan PA Ojačan PPS
Material, vijaki	Jeklo