

Magnetna tuljava

VACC-S18-25-K4-2U-EX4D

Številka dela: 562904

FESTO

za sistem tuljave F10, metričen kabelski priključek, 110 V DC in AC, na tlak odporen okrov.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	110 V AC: 50/60 Hz, moč 2,5 VA 110 V DC: 2,5 W
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) po RoHS direktivi EU
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Certifikat izdajnega oddelka	BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116
ATEX kategorija plin	II 2G
ATEX kategorija prah	II 2D
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
EX vrsta zaščite vžiga, prah	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Temperatura EX odporne okolice	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Masa izdelka	1.700 g
Električni priključek	Okvir s sponkami, navoj kabelske uvodnice M20x1,5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, magnetna tuljava	Aluminijeva litina za kovanje Siva litina