

# Servo motor EMMS-AS-140-SK-HS-RMB

Številka dela: 560902

Izdelek, ki se opušča

brez pogona.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-10 ... 40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Ustreza standardu	IEC 60034
Razred zaščitne izolacije	F
Razred glede na EN 60034-1	S1
Nadziranje temperature	PTC upor
Vrsta zaščite	IP54
Izvedba gredi, moznik	DIN 6885 A 8 x 7 x 40
Električna priključna tehnika	Vtič
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Imenska napetost DC	565 V
Način preklapljanja navitja	Zvezda znotraj
Število polovih parov	6
Vrtilni moment mirovanja	11,32 Nm
Imenski vrtilni moment	9,55 Nm
Konica vrtilnega momenta	25,6 Nm
Imensko število vrtljajev	2.600 1/min
Maks. število vrtljajev	3.060 1/min
Imenska moč motorja	2.600 W
Imenski tok motorja	4,4 A
Konica toka	15 A
Motorna konstanta	2,166 Nm/A
Napetostna konstanta, faza do faze	130,69 mVmin
Upornost navitja, faza-faza	3,39 Ohm
Induktivnost navitja, faza-faza	20,5 mH
Skupni masni vztrajnostni moment odgona	9,271 kgcm <sup>2</sup>
Masa izdelka	10.400 g
Dopustna aksialna obremenitev osi	200 N
Dopustna radialna obremenitev osi	780 N
Dajalnik položaja rotorja	Absolutni enkoder, več vrtljajev
Vrtljivi položajni enkoder, vmesnik	EnDat 22
Vrtljivi položajni enkoder, princip merjenja	induktiven

Značilnost	Vrednost
Ločljivost dajalnika položaja rotorja	19 Bit
Držalni moment zavore	18 Nm
Delovna napetost DC zavore	24 V
Poraba moči, zavora	15,6 W
Vztrajnostni moment zavore	1,082 kgcm <sup>2</sup>
Delovni cikli, držalna zavora	5 milijonov praznih vklopov (brez dela trenja!)
MTTF, delna komponenta	76 let, enkoder položaja rotorja 4469 let, držalna zavora
MTTFd, delna komponenta	152 let, enkoder položaja rotorja
Energetska učinkovitost	ENEFF (CN) / Class 2