

# Cev iz umetne mase PUN-H-3/8-BL-500-HA

Številka dela: 568016

FESTO

dovoljen v živilski industriji (obstojen v hidrolizi)



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, $\phi$	3/8
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	0,171 ft
Min. polmer krivljenja	0,081 ft
Navodila za uporabo	TPE-U Ether basiert
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14,4 ... 145 Psi
Opozorilo o obratovalnem tlaku	Voda: delovni tlak, odvisen od temperature, glej diagram, največ 0,3 MPa pri 0–60 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] Voda (tekoča, brez ledu)
Test gorljivosti materiala	UL94 HB
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1a
Stopnja čistega prostora	Ta izdelek je statičen predmet, ustvarjanje aktivnih delcev ob pravilni uporabi ni mogoče. Pred uporabo v čisti sobi očistite izdelek in zagotovite pravilno namestitev.
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-31 ... 145 °F
Masa izdelka glede na dolžino	0,48 oz/ft
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 3/8"
Barva	modra
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-U(PU)