

# Magnetni ventil

## VUVB-L-M42-AZD-T516-1C1

Številka dela: 568293

FESTO

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.  
Ta tip je primeren za vakuum.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	4/2 monostabilen
Način vklopa	električni
Velikost ventila	20 mm
Normalni imenski pretok	800 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	7 mm
Funkcija izpuha	ni dušen
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv Tikalni
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanji
Smer pretoka	ni reverzibilen
Krmilni tlak	2 ... 8 bar
Čas preklopa izključen	25 ms
Čas preklopa vključen	25 ms
Karakteristika tuljave	24 V DC: 1,5 W
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Stopnja umazanije	3
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura skladiščenja	-20 ... 40 °C
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	2 Nm
Maks. pritezni moment stenske montaže	3 Nm
Masa izdelka	180 g
Električni priključek	Vtič po EN 175301-803 Oblika C
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	M5
Priključek krmilnega izpuha 84	ni združen
Pnevmatični priključek 1	QS-5/16
Pnevmatični priključek 2	QS-5/16
Pnevmatični priključek 3	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 4	QS-5/16

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu priključne plošče	Ojačan PA
Informacije o materialu tesnil	FPM HNBR NBR
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PA
Informacija o materialu, batni drsnik	Aluminijeva litina za kovanje