

Izločevalnik vode MS12-LWS


Številka dela: 569827

FESTO

Odvod kondenzata s samodejnim ventilom za izpusta kondenzata.



Primer predstavitve



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično popolnoma avtomatski, električno krmiljen
Konstruktivna zgradba	Centrifugalni ločevalnik
Maks. količina kondenzata	400 ml
Zaščita lončka	integriran kot kovinski lonček
Stopnja izločanja kondenzata	99 %
Obratovalni tlak	1 ... 16 bar
Maks. normalen pretok	40.000 l/min
Normalni imenski pretok	25.000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--] Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:--]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	1 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:7:4]
Temperatura medija	1 ... 60 °C
Temperatura okolice	1 ... 60 °C
Način pritrditve	Vgradnja voda s pritrdilnim kotnikom s priborom po izbiri:
Material, pokrov	Ojačan PA
Material, vrtljiva ploščica	POM
Material, priključna ploščica	Tlačno liti aluminij
Material, pritrdilni kotnik	Tlačno liti aluminij
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, povezovalnik modulov	Tlačno liti aluminij
Material, lonček	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo lončka	NBR
Material, kontrolno okence	PA
Material, ločevalna podložka	POM