

# Cev iz umetne mase PEN-1/2-BL-150-CB

Številka dela: 569894

FESTO

zunanje kalibrirana, za QS-vtične priključke, polietilen (ni dovoljena pri izdelavi živil).



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	1/2
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	0,196 ft
Min. polmer krivljenja	0,108 ft
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Pogoji testiranja cevi	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14,4 ... 145 Psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda, skladna z izjavo proizvajalca na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-22 ... 140 °F
Masa izdelka glede na dolžino	0,848 oz/ft
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 1/2"
Barva	modra
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	PE