

Cev iz umetne mase PLN-5/16-NT-150-CB

Številka dela: 569900

FESTO

z visoko odpornostjo proti kemikalijam in hidrolizi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	5/16
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	0,164 ft
Min. polmer krivljenja	0,082 ft
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14,4 ... 203 Psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda, skladna z izjavo proizvajalca na www.festo.com
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-22 ... 176 °F
Masa izdelka glede na dolžino	0,231 oz/ft
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 5/16 "
Barva	naravno
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	PE