



# Pnevmatični ventil VUWG-L10-T32U-A-M7

Številka dela: 573822

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	2x3/2 odprt monostabilen
Način vklopa	pnevmatičen
Velikost ventila	10 mm
Normalni imenski pretok	190 l/min
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Drnsnik bata
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Dimenzija rastra	10,5 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	brez
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	reverzibilen z omejitvami
Prekritje	pozitivno prekritje
Krmilni tlak	1,5 ... 10 bar
Primeren za vakuum	ne
Čas preklopa izključen	9 ms
Čas preklopa vključen	4 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Masa izdelka	48 g
Način pritrditve	na PR-letev s skoznjo izvrtino po izbiri:
Priključek krmilnega zraka 12	M5
Priključek krmilnega zraka 14	M5
Pnevmatični priključek 1	M7
Pnevmatični priključek 2	M7
Pnevmatični priključek 3	M7
Pnevmatični priključek 4	M7
Pnevmatični priključek 5	M7
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	HNBR NBR
Material, ohišje	Aluminij eloksiran