



# Priključna vtičnica NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Številka dela: 573855

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Pogostost priključevanja	100
Masa izdelka	680 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	okrogel
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	kotna
Električni priključek 1, opomba k odvodu vodnika	Odvod kabla ni po industrijskem standardu. Usklajen s CPX zaščitnim pokrovom.
Električni priključek 1, priključna tehnika	G7/8 kodiran po NFPA/T3.5.29 R1-2007
Električni priključek 1, število polov/žic	5
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	5
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 2, število polov/žic	5
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	5
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 300 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 300 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	9 A
Odpornost na nihanje napetosti	4 kV
Dolžina kabla	2 m
Lastnost vodnika	Standarden
Pogoji preskušanja voda	Pogoji preskušanja na zahtevo
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 65 mm
Premer kabla	8,7 mm
Toleranca premera kabla	± 0,2 mm
Struktura kabla	5x1,5
Imenski presek vodnika	1,5 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, opláščenje kabla	TPE-U(PUR)
Barva opláščenja kabla	črna
Material, ohišje	TPE-U(PUR)
Barva ohišja	črna
Material, vijačno zapiralo	Medenina, nikljana
Material, vtični kontakti	medenina, pozlačena