


Vtičnica

MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Številka dela: 570367

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M2,5
Električni priključek	3-polni Priključnica, kotna Priključna shema, oblika C, po EN 175301-803 po DIN EN 175301-803 štirobova oblika
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 24 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	6 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Vijačni priključek kabla	M12
Dovoljen premer kabla	4 ... 6 mm
Presek priključka	0,25 ... 0,5 mm ²
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-25 ... 125 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Material, ohišje	Ojačan PA
Material, tesnilo	HNBR