

Kompaktni valj

ADNP-25-60-A-P-A

Številka dela: 571943
Izdelek, ki se opušča

FESTO

po ISO 21287, za zaznavanje položaja, z zunanjim navojem na batnici.
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 60 mm |
| Premer bata | 25 mm |
| Navoj batnice | M8 |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 21287 |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konec batnice | Zunanji navoj |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica Cev valja |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Variante | batnica na eni strani |
| Obratovalni tlak | 0,6 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Udarna energija v končnih legah | 0,24 J |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 247 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 295 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 20 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 19 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 116 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 2 g |
| Način pritrditve | po izbiri: s skožno izvrtino z notranjim navojem s priborom |
| Pnevmatični priključek | M5 |
| Informacije o materialu pokrova | Ojačan PA |
| Informacije o materialu tesnil | TPE-U(PU) |
| Informacije o materialu batnice | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |
| Informacije o materialu cevi valja | Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran |