


# T-vtično navojni priključek QBMTL-1/4-1/8-U

Številka dela: 572298

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Imenska velikost	0,098 "
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	L-oblika, dodaten vtični priključek, vzdolžno
Enota pakiranja	10
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0,095 ... 1 MPa 0,95 ... 10 bar 13,775 ... 145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	8,851 ft-lbf
Masa izdelka	0,423 oz
Način pritrditve	Zunanji šestkotnik 9/16
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj 1/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 1/8"
Temperatura okolice Fahrenheit	32 ... 140 °F
Barva sprostitvenega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Medenina, nikljana PBT
Material, tesnilo navoja	PTFE
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, tesnilo cevi	NBR
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno