


# Povezovalni kabel NEBV-S1G25-K-5-N-LE25-S6

Številka dela: 575418

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	DIN 47100
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Pogostost priključevanja	50
Masa izdelka	930 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žic	25
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	25
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	2x vijak 4-40 UNC
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 2, število polov/žic	25
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	25
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	2,6 A
Odpornost na nihanje napetosti	2,4 kV
Zaščita pred zamenjavo polov	da
Dolžina kabla	5 m
Lastnost vodnika	Standarden
Pogoji preskušanja voda	Pogoji preskušanja na zahtevo
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 42 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 126 mm
Premer kabla	10,2 mm
Toleranca premera kabla	± 0,25 mm
Struktura kabla	25x0,34
Imenski presek vodnika	0,34 mm <sup>2</sup>
Zaključki žic	topo odrezan
Vrsta zaščite	IP40
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-35 ... 80 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 80 °C
Temperatura skladiščenja	-25 ... 75 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	2
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, oplaščenje kabla	PVC
Barva oplaščenja kabla	siva
Material, ohišje	Ojačan PC
Barva ohišja	črna
Material, vijaki	Medenina, nikljana
Material, vtični kontakti	Bron pozlačen
Material, izolirni ovoj	PVC