


# Vtično navojni priključek NPQH-DK-G18-Q6-P10

Številka dela: 578375

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost  | Standarden  |
| Imenska velikost                                  | 4 mm  |
| Globina vstavljanja cevi                          | 15,8 mm   |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču                  | Tesnilni obroč  |
| Položaj vgradnje                                  | poljuben  |
| Oblika  | Ravna oblika  |
| Enota pakiranja                                   | 10  |
| Konstrukcijska zgradba                            | Princip potisni/povleci   |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 2 MPa<br>-0,95 ... 20 bar<br>-13,775 ... 290 psi         |
| Opozorilo o obratovalnem tlaku                    | Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C                                     |
| Certifikat izdajnega oddelka                      | NSF C0523185  |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tekoča, brez ledu) |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij         | Možno obratovanje z naoljevanjem                                    |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 3 - močna korozijska obremenitev                                    |
| LABS (PWIS) skladnost                             | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Stopnja čistega prostora                          | ISO razred 4  |
| Neoporečnost za živila                            | glej izjavo o skladnosti<br>NSF/ANSI 169                            |
| Temperatura okolice                               | 0 ... 150 °C  |
| Imenski pritezni moment                           | 6 Nm  |
| Toleranca imenskega priteznega momenta            | ± 20 %  |
| Masa izdelka                                      | 9,1 g   |
| Način pritrditve                                  | Notranji šestrob SW4  |
| Pnevmatični priključek 1                          | Zunanji navoj G1/8  |
| Pnevmatični priključek 2                          | za cev z zunanjim premerom 6 mm                                     |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS  |
| Material, ohišje                                  | Medenina, kemično nikljana  |
| Material, tesnilo navoja                          | FPM   |
| Material držalnega obroča                         | PEI   |
| Material, sprostivni obroč                        | Medenina, kemično nikljana  |
| Material, tesnilo cevi                            | FPM   |
| Material, segment cevne spojke                    | visokolegirano jeklo, nerjavno                                      |
| Material podpornega obroča                        | PEI   |