


# T-vtična vez NPQH-T-Q12-Q10-P10

Številka dela: 578389

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	9 mm
Globina vstavljanja cevi	18,3 ... 19,5 mm
Opomba za globino vstavljanja cevi	Premer 10: globina 18,3 mm Premer 12: globina 19,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	T-oblika
Enota pakiranja	10
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 2 MPa -0,95 ... 20 bar -13,775 ... 290 psi
Opozorilo o obratovalnem tlaku	Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C
Certifikat izdajnega oddelka	NSF C0523185
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistega prostora	ISO razred 4
Neoporečnost za živila	glej izjavo o skladnosti NSF/ANSI 169
Temperatura okolice	0 ... 150 °C
Masa izdelka	61,8 g
Pnevmatični priključek 1	za cev z zunanjim premerom 12 mm
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 10 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Medenina, kemično nikljana
Material držalnega obroča	PEI
Material, sprostivni obroč	Medenina, kemično nikljana
Material, tesnilo cevi	FPM
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material podpornega obroča	PEI