



Kombinacija enote za pripravo zraka LFR-1/4-DB-7-MINI-KB

Številka dela: 8002798
Izdelek, ki se opuša

FESTO

Izstopni tlak maks. 7 bar, z manometrom, stopnja filtriranja 40µ.
Tip, ki se opuša. Dostavljiv do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Širina	88 mm
Funkcija izpuha	ni dušen
Serija	DB
Način vklopa	ročno
Varovanje vklopa	Obešanka (opcijaska) Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivna zgradba	Vklonni ventil-filter regulator-razdelilni modul
Maks. količina kondenzata	13 ml
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom brez kompenzacije predtlaka
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak MPa	0,15 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,5 bar
Maks. normalen pretok	2.500 l/min
Normalni imenski pretok	1.900 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:9:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-5 ... 50 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	270 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s skoznjo izvrtino z montažnim kotnikom po izbiri:
Priključek manometra	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR

Značilnost	Vrednost
Material, tesnila vklopnega ventila	FPM
Material, zasučni gumb	POM
Material, filter	PE
Material, ohišje	Ojačan PA
Material, batnični drsnik	POM
Material, lonček	PC