

Tlačni senzor SPAW-P25R-G12M-2NV-M12

Številka dela: 8022845

FESTO

za merjenje tlaka medijev, območje merjenja tlaka 0 do +25 bar,
pnevmatski priključek zunanji navoj G1/2.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Merjena veličina	relativen tlak
Postopek merjenja	Tlačni senzor iz tankega kovinskega filma
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost (MPa)	0 MPa
Začetna vrednost območja merjenja tlaka	0 bar
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost (psi)	0 psi
Območje merjenja tlaka, končna vrednost (MPa)	2,5 MPa
Končna vrednost območja merjenja tlaka	25 bar
Območje merjenja tlaka, končna vrednost (psi)	362,5 psi
Tlak preobremenitve	5 MPa 50 bar
Tlak preobremenitve (psi)	725 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--] Fluidni mediji Plinasti mediji
Temperatura medija	-20 ... 85 °C
Temperatura okolice	0 ... 80 °C
Natančnost FS	1 %FS
Ponovljivost v ± %FS	0,15 %FS
Izhod stikala	2xNPN
Preklopna funkcija	prosto programljiv
Stikalni element	preklopen
Maks. izhodni tok	250 mA
Analogni izhod	0 - 10 V
Čas naraščanja	3 ms
Kratkostična odpornost	da
Območje obratovalne napetosti DC	15 ... 35 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za delovno napetost
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101
Električni priključek 1, število polov/žic	5
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo
Način pritrditve	z zunanjim navojem
Pnevmatski priključek	Zunanji navoj G1/2
Masa izdelka	230 g
Material, ohišje	ABS visokolegirano jeklo, nerjavno

Značilnost	Vrednost
Materiali v stiku z medijem	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, tesnilo	NBR
Vrsta prikaza	4-mestni alfanumerični LED displej
Prikazovalna(e) enota [^]	MPa bar kPa kg/cm ² psi
Prikaz stanja preklopa	LED rdeča
Možnosti nastavitve	Preko displeja in tipk
Varovanje manipulacije	PIN-Code
Območje nastavljanja vrednosti praga	0,5 ... 100 %
Območje nastavljanja histereze	0,5 ... 99,5 %
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III