


# Magnetna tuljava VACN-H1-A1-2A

Številka dela: 8022878

FESTO

za cev kotve 14 mm, priključna shema oblika A, po EN 175 301, 110 V  
AC/50-60 Hz.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Min. pritezni čas	12 ms
Trajanje vklopa	100 %
Faktor moči cos {phi}	0,7
Karakteristika tuljave	110 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 36 VA, držalna moč 18,5 VA
Odpornost na nihanje napetosti	2,5 kV
Stopnja umazanije	3
Dovoljeno nihanje frekvence	+/- 10 %
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Omejitev temperature okolice in medija	-20 - 60 °C (pri omejenem trajanju vklopa)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-20 ... 50 °C
Maks. pritezni moment vijačnega priključka	2 Nm
Masa izdelka	150 g
Električni priključek	Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 Vtič po DIN EN 175301-803 štirobova oblika
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, magnetna tuljava	Baker Jeklo Termoplast
Material, navitje	Baker