

**Vtič vezi**  
**NPHS-S6-M-G18**  
Številka dela: 8059257

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	5,5 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Imenski pritezni moment	3,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 10 %
Masa izdelka	19 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS