



# Razdelilnik NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4

Številka dela: 8005312

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-104
Konstruktivska zgradba	Y-razdelilnik brez kabla
Vrsta razdelilnika	2 na 1
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino za vijak M2 s priborom
Masa izdelka	10,5 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 1, oblika	okrogel
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran po EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žic	4
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	4
Električni priključek 2, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 2, oblika	okrogel
Električni priključek 2, vrsta priključka	2x vtičnica
Električni priključek 2, odvod kabla	Raven
Električni priključek 2, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran po EN 61076-2-104
Električni priključek 2, število polov/žic	3
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	3
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	3 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Vrsta zaščite	IP65 IP68 IP69K
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
Opomba za temperaturo okolice	-10 - 40 °C pri pritrditvi skozi skoznjo izvrtino
Temperatura skladiščenja	-25 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS Brez halogenov brez estra fosforne kisline
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Barva oplaščenja kabla	siva
Material, ohišje	PC TPE-U(PUR)
Barva ohišja	črna
Material, objemna matica	Medenina, nikljana
Material, tesnilo	NBR
Material, vtični kontakti	Bakrena zlitina, pozlačena
Material, navojna tulka	Medenina, nikljana