


Izločevalnik vode MS12-LWS-G-U-V

Številka dela: 8005550

FESTO

Odvod kondenzata s samodejnim ventilom za izpusta kondenzata.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Velikost | 12 |
| Serija | MS |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Izpust kondenzata | popolnoma avtomatično |
| Konstruktivna zgradba | Centrifugalni ločevalnik |
| Maks. količina kondenzata | 400 ml |
| Zaščita lončka | integriran kot kovinski lonček |
| Stopnja izločanja kondenzata | 99 % |
| Obratovalni tlak | 2 ... 12 bar |
| Maks. normalen pretok | 40.000 l/min |
| Normalni imenski pretok | 25.000 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozivna obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | 5 ... 60 °C |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:7:4] |
| Temperatura medija | 5 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | 5 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 6,3 g |
| Način pritrditve | Vgradnja voda s pritrtilnim kotnikom s priborom po izbiri: |
| Material, pokrov | Ojačan PA |
| Material, vrtljiva ploščica | POM |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna plošča | Tlačno liti aluminij |
| Material, pritrtilni kotnik | Tlačno liti aluminij |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |
| Material, povezovalnik modulov | Tlačno liti aluminij |
| Material, lonček | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, tesnilo lončka | NBR |
| Material, kontrolno okence | PA |
| Material, ločevalna podložka | POM |