



Piezo ventil

VEMP-BS-3-16-D7-F-28T1

Številka dela: 8064294

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Enota pakiranja	1
Opomba k stopnji zaščite	Odvisen od priključnega bloka
Normalni imenski pretok	27 l/min
Normalni imenski pretok 2-3	28 l/min
Smer pretoka	ni reverzibilen
Imenski obratovalni tlak	1 bar
Obratovalni tlak	0 ... 1,1 bar
Ventil	3/3, zaprt, monostabilen
Imenska velikost	1,6 mm
Način vklopa	električni
Pnevmatični priključek 1	Prirobnica
Pnevmatični priključek 2	Prirobnica
Pnevmatični priključek 3	Prirobnica
Medij	Inertni plini Zrak Kisik (aplikacije s kisikom po IEC 60601-1 samo na zahtevo) Dušik
Posebne lastnosti	združljiv s kisikom po DIN EN 1797
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [5:3:1]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Stopnja filtriranja	≤ 5 μm
Relativna vlažnost zraka	0 - 70 % ne kondenzira
Rosišče	≤ -20 °C
Maks. preklopna frekvenca	5 Hz
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Imenska delovna napetost DC	310 V
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 310 V
Maks. poraba toka	5 mA
Maks. poraba električne moči	1 mW
Masa izdelka	8 g
Material, tesnilo	EPDM
Material, ohišje	Ojačan PA
Material, pokrov	Ojačan PA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Dimenzija rastra	17,2 mm
Dimenzije Š x D x V	17,2 mm x 52,1 mm x 7,2 mm
Način pritrditve	na priključno letev na priključni plošči
Položaj vgradnje	poljuben
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L