


Povezovalni kabel NEBC-D8G4-ES-0.5-N-S-D8G4-ET

Številka dela: 8065123

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Zasnovan na osnovi standarda | EN 61076-2-114 |
| Dovoljenje | c UL us (OL) |
| Certifikat izdajnega oddelka | UL E520706 |
| Oznaka vodnika | brez nosilca napisne ploščice |
| Pogostost priključevanja | 100 |
| Masa izdelka | 43 g |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 1, oblika | okrogel |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Vtič |
| Električni priključek 1, odvod kabla | Raven |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | M8x1, D-kodiran po EN 61076-2-114 |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 4 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 4 |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve | Vijačno zapiralo z vzdolžnim narebričenjem |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, oblika | okrogel |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Vtič |
| Električni priključek 2, odvod kabla | Raven |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | M8x1, D-kodiran po EN 61076-2-114 |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 4 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 4 |
| Električni priključek 2, vrsta pritrditve | Vijačno zapiralo z vzdolžnim narebričenjem |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 30 V |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 3 A |
| Odpornost na nihanje napetosti | 1,5 kV |
| Zaščita pred zamenjavo polov | ne |
| Priključek zaščitnega vodnika | ni na voljo |
| Zaščita (oplaščenje) | da |
| Lastnosti prenašanja | skladno s sistemsko komunikacijo AP |
| Dolžina kabla | 0,5 m |
| Lastnost vodnika | Suitable for energy chains |
| Pogoji preskušanja voda | Pogoji preskušanja na zahtevo |
| Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla | ≥ 20 mm |
| Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla | ≥ 75 mm |
| Premer kabla | 6,3 mm |
| Toleranca premera kabla | ± 0,2 mm |
| Struktura kabla | 1x(4xAWG22) |
| Imenski presek vodnika (AWG) | AWG22 |
| Vrsta zaščite | IP65 IP67 |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Posebne lastnosti | odporno na olje |
| Temperatura okolice | -20 ... 60 °C |
| Temperatura okolice, premični kabli | -5 ... 60 °C |
| Temperatura skladiščenja | -40 ... 70 °C |

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS Brez halogenov |
| Stopnja umazanije | 3 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| Material, oplasčenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Barva oplasčenja kabla | srebrno siva z nebeško modrimi črtami |
| Material, ohišje | PA TPE-U(PUR) |
| Barva ohišja | črna |
| Material, vijačno zapiralo | Medenina, nikljana |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, vtični kontakti | Bakrena zlitina, pozlačena |
| Material, izolirni ovoj | PP |