



Magnetni ventil

VUVG-B18-M52-RZT-F-1R8L

Številka dela: 8031543

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Ventil | 5/2 monostabilen |
| Način vklopa | električni |
| Velikost ventila | 18 mm |
| Normalni imenski pretok | 1.000 l/min |
| Obratovalni tlak MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Konstruktivna zgradba | Drsnik bata |
| Način vračanja | mehanska vzmet pnevmatična vzmet |
| Dovoljenje | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Vrsta zaščite | IP65 z vtičnico |
| Imenska velikost | 6,9 mm |
| Funkcija izpuha | z dušenjem |
| Princip tesnenja | mehak |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Pomožni ročni vklop | zaskočljiv Tipalni pokrit |
| Vrsta krmiljenja | predkrmiljen |
| Napajanje s krmilnim zrakom | zunanji |
| Prekritje | nedoločeno prekritje |
| Krmilni tlak Mpa | 0,25 ... 0,8 MPa |
| Krmilni tlak | 2,5 ... 8 bar |
| Čas preklopa izključen | 31 ms |
| Čas preklopa vključen | 15 ms |
| Trajanje vklopa | 100 % |
| Maks. pozitiven preizkusni impulz pri 0 signalu | 700 μs |
| Maks. negativni preizkusni impulz pri 1 signalu | 900 μs |
| Karakteristika tuljave | 24 V DC: 1 W |
| Dopustna nihanja napajanja | +/- 10 % |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Odpornost na vibracije | Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6 |
| Omejitev temperature okolice in medija | brez znižanja držalnega toka -5 - 50 °C |
| Odpornost na udarce | Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -5 ... 60 °C |
| Krmilni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okolice | -5 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 154 g |

| Značilnost | Vrednost |
|-----------------------|------------------------------------|
| Električni priključek | preko električne priključne plošče |
| Način pritrditve | na priključno letev |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | HNBR NBR |
| Material, ohišje | Aluminijeva litina za kovanje |