


Povezovalni kabel NEBB-M12G5-P-10-LE4

Številka dela: 8066675

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Ustreza standardu | Barve žic in številke priključkov po EN 60947-5-2 EN 61076-2-101 |
| Oznaka vodnika | z nosilcem napisne ploščice |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran field naprave |
| Električni priključek 1, oblika | okrogel |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Priključnica |
| Električni priključek 1, odvod kabla | Raven |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101 |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 5 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 4 |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve | Vijačno zapiralo s SW13 |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Kabel |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | prost konec |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 4 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 4 |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 250 V |
| Območje obratovalne napetosti AC | 0 ... 250 V |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 4 A |
| Odpornost na nihanje napetosti | 2,5 kV |
| Dolžina kabla | 10 m |
| Lastnost vodnika | Za statične aplikacije |
| Pogoji preskušanja voda | Pogoji preskušanja na zahtevo |
| Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla | ≥ 14 mm |
| Premer kabla | 4,5 mm |
| Struktura kabla | 4x0,25 |
| Imenski presek vodnika | 0,25 mm ² |
| Zaključki žic | odstranjeno oplaščenje topo odrezan |
| Vrsta zaščite | IP65 IP68 IP69K |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -25 ... 70 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po nizkonapetostni smernici EU po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Stopnja čistega prostora | ISO razred 4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Stopnja umazanije | 3 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| Material, oplaščenje kabla | PVC |
| Barva oplaščenja kabla | siva |
| Material, ohišje | TPE-U(PU) |

| Značilnost | Vrednost |
|-----------------------------|----------------------------|
| Barva ohišja | črna |
| Material, vijlačno zapiralo | Medenina, nikljana |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, vtični kontakti | Bakrena zlitina, pozlačena |
| Material, izolirni ovoj | PVC |