

Refleksno svetlobno tipalo SOOD-BS-R-PN-30

Številka dela: 8075653

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	Blokovna izvedba
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Certifikat izdajnega oddelka	UL E232949
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Princip merjenja	optoelektronski
Postopek zaznavanja	Odbojni svetlobni senzor z izključitvijo ozadja
Vrsta luči	rdeča LED
Maks. lisa svetlobe	2 mm pri razdalji zaznavanja 30 mm
Minimalni premer objekta	2 mm
Doseg	1 ... 30 mm
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Maks. razlika med črno in belo	7 %
Referenčni material	Standardna bela 90%, 100x100 mm
Izhod stikala	Protitakt
Stikalni element	PNP, vklop svetlobe NPN, vklop teme
Histereza	0,3 mm
Maks. preklopna frekvenca	800 Hz
Maks. izhodni tok	50 mA
Padec napetosti	0 ... 1,5 V
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Tok prostega teka	10 mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek 1, vrsta priključka	Kabel z vtičem
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran po EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo
Material, vtični kontakti	medenina, pozlačena
Dolžina kabla	150 mm
Lastnost vodnika	Standarden
Material, oplačenje kabla	TPE-U(PUR)
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pritezni moment	0,5 Nm
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	10 g
Material, ohišje	ABS PC

Značilnost	Vrednost
	TPE-U(PU)
Prikaz stanja pripravljenosti	Zelena LED
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Izolacijska napetost	500 V
Odpornost na nihanje napetosti	1 kV
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Stopnja umazanije	3