


Vtičnica spojke NPHS-D6-M-G14

Številka dela: 8059275

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	8,2 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 20 bar
Normalni imenski pretok	1.833 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Imenski pritezni moment	7 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	173 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS