

Magnetna tuljava

VACF-B-K1-1-20-EX4-M

Številka dela: 8059807

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Prikazovalnik položaja vklopa | ne |
| Min. pritezni čas | 10 ms |
| Trajanje vklopa | 100 % |
| Karakteristika tuljave | 24 V DC: 4,36 W |
| Dopustna nihanja napajanja | +/- 10 % |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EX v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| Certificiranje Ex-zaščite izven EU | EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) |
| Certifikat izdajnega oddelka | CML22UKEX5255X DNV17.0013X GYJ17.1077X IBExU 16 ATEX1146X IECEX IBE16.0024X |
| ATEX kategorija plin | II 2G |
| ATEX kategorija prah | II 2D |
| EX vrsta zaščite vžiga, plin | Ex mb IIC T5 Gb |
| EX vrsta zaščite vžiga, prah | Ex mb IIIC T95°C Db |
| Temperatura EX odporne okolice | -30°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-C1-L |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Temperatura okolice | -30 ... 40 °C |
| Masa izdelka | 170 g |
| Električni priključek | 3-žilni Kabel z odprtim koncem |
| Dolžina kabla | 20 m |
| Imenski presek vodnika | 0,75 mm ² |
| Način pritrditve | z narebreno matico |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, magnetna tuljava | Aluminij Epoksi smola Baker Jeklo |
| Material, navitje | Baker |