

Povezovalni kabel NEBL-M8W4-E-2-N-M8W4

Številka dela: 8065107

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Ustreza standardu | EN 61076-2-104 |
| Dovoljenje | c UL us - Listed (OL) |
| Certifikat izdajnega oddelka | UL E253748 |
| Oznaka vodnika | brez nosilca napisne ploščice |
| Masa izdelka | 84 g |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran field naprave |
| Električni priključek 1, oblika | okrogel |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Priključnica |
| Električni priključek 1, odvod kabla | kotna |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | M8x1, A-kodiran po EN 61076-2-104 |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 4 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 4 |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve | Vijačno zapiralo s šestrobom SW9 in vzdolžnim narebričenjem |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, oblika | okrogel |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Vtič |
| Električni priključek 2, odvod kabla | kotna |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | M8x1, A-kodiran po EN 61076-2-104 |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 4 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 4 |
| Električni priključek 2, vrsta pritrditve | Vijačno zapiralo s šestrobom SW9 in vzdolžnim narebričenjem |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 30 V |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| Območje obratovalne napetosti AC | 0 ... 30 V |
| Imenska obratovalna napetost AC | 24 V |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 5,2 A |
| Odpornost na nihanje napetosti | 0,8 kV |
| Priključek zaščitnega vodnika | ni na voljo |
| Zaščita (oplaščenje) | ne |
| Dolžina kabla | 2 m |
| Lastnost vodnika | Suitable for energy chains |
| Pogoji preskušanja voda | Pogoji preskušanja na zahtevo |
| Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla | ≥ 15 mm |
| Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla | ≥ 50 mm |
| Premer kabla | 4,8 mm |
| Toleranca premera kabla | ± 0,15 mm |
| Struktura kabla | 4x0,5 |
| Imenski presek vodnika | 0,5 mm ² |
| Vrsta zaščite | IP65 IP67 IP69K |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Posebne lastnosti | odporno na olje |
| Temperatura okolice | -40 ... 90 °C |
| Temperatura okolice, premični kabli | -20 ... 90 °C |
| Temperatura skladiščenja | -40 ... 90 °C |

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS Brez halogenov |
| Stopnja umazanije | 3 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| Material, oplasčenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Barva oplasčenja kabla | črna |
| Material, ohišje | TPE-U(PUR) |
| Barva ohišja | črna |
| Material, vijakno zapiralo | Medenina, nikljana |
| Material, tesnilo | FPM |
| Material, vtični kontakti | Bakrena zlitina, pozlačena |
| Material, izolirni ovoj | PP |