

Os z zobatim jermenom ELGR-TB-55-1200-0H

Številka dela: 8083792

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Efektiven premer pogonskega pastorka	28,65 mm
Delovni gib	1.200 mm
Velikost	55
Raztezek zobatega jermena	0,21 %
Delitev zobatega jermena	3 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruksijska zgradba	Elektromehanska linearna os z zobatim jermenom
Vrsta motorja	Koračni motor Servo motor
Maks. pospešek	50 m/s ²
Maks. hitrost	0,35 ... 3 m/s
Ponovljivost	±0,1 mm
Trajanje vklopa	100 %
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Vztrajnostni moment 2. stopnje Iy	38,3E+03 mm ⁴
Vztrajnostni moment 2. stopnje Iz	41,18E+03 mm ⁴
Maks. moment pogona	5 Nm
Maks. sila Fy	300 N
Maks. sila Fz	300 N
Maks. upor premika prostega teka	27,9 N
Maks. podajalna sila Fx	350 N
Obratovalni moment brez obremenitve	0,4 Nm
Vztrajnostni moment JH na meter giba	0,19 kgcm ²
Vztrajnostni moment JL na kg koristne obremenitve	2,05 kgcm ²
Podajalna konstanta	90 mm/U
Referenčna vrednost, zmogljivost	5.000 km
Dodatek mase na 10 mm giba	0,92 g
Masa izdelka	14.800 g
Dodatek mase na 10 mm giba	78 g
Material, profil	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov pogona	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, jermenica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, drsnik	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, vpenjalno telo zobatega jermena	Berilijev bron
Material, zobat jermen	Polikloropren s steklenimi vlakni in prevleko iz najlona