


# Pogon EMGA-80-A-G3-80P

Številka dela: 8085346

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	80 mm
Velikost prirobnice motorja	80 mm
Torzijska zračnost	0,22 deg
Vrsta pogona	Kotni reduktor
Prestava reduktorja	3:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	7.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	40 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	1,409 kgcm <sup>2</sup>
Maks. pogonski vrtilni moment	64 Nm
Maks. izkoristek	95 %
Togost pred zasukom	5 Nm/arcmin
Masa izdelka	4.300 g
Vmesnik reduktorja, odgon	80G
Vmesnik reduktorja, pogon	80P
Opomba o materialu	Ustreza RoHS