


# Y-vtična vez NPQR-Y-Q8-E

Številka dela: 8085725

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Globina vstavljanja cevi	17 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	Y-oblika
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1,6 MPa -0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
Opozorilo o obratovalnem tlaku	Voda: najv. 0,7 MPa pri 0–80 °C
Certifikat izdajnega oddelka	NSF C0556009
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1a
Stopnja čistega prostora	ISO razred 4
Neoporečnost za živila	glej izjavo o skladnosti NSF/ANSI 169
Temperatura okolice	-20 ... 150 °C
Masa izdelka	37,8 g
Pnevmatični priključek 1	za cev z zunanjim premerom 8 mm
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 8 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material držalnega obroča	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, sprostivni obroč	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, tesnilo cevi	FPM
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material podpornega obroča	PPSU