

# Kroglična pipa

## VZBE-3/8-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15

Številka dela: 8089056

FESTO

Ta izdelek Festo prodaja in ne proizvaja.



## Podatkovni list

| Značilnost   | Vrednost  |
|--|---|
| Konstruktivna zgradba  | 2-potni krogelni ventili z ročico   |
| Način vklopa   | mehanski  |
| Princip tesnenja   | mehak   |
| Položaj vgradnje   | poljuben  |
| Način pritrditve   | Vgradnja voda   |
| Priključek procesnega ventila  | Varjen konec po ASME B16.11   |
| Prikazovalnik položaja vklopa  | Smer zareze = smer pretoka  |
| Razpored lukenj na prirobnici  | F03<br>F04  |
| Notranji premer  | 12,5 mm   |
| Imenski premer DN  | 10  |
| Ventil   | 2/2   |
| Smer pretoka   | povraten  |
| Obratovalni tlak procesnega ventila                                      | 63  |
| Prekinitveni moment pri tlačni razliki, imenski tlak, procesni ventil PN | 7 Nm  |
| Zasnovan na osnovi standarda   | ASME B16.11<br>ISO 5211   |
| Medij  | Para<br>Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-]<br>Inertni plini<br>Voda<br>nevtralne tekočine |
| Temperatura medija   | -20 ... 200 °C  |
| Pretok Kv  | 22 m <sup>3</sup> /h  |
| Opomba o materialu   | Ustreza RoHS  |
| LABS (PWIS) skladnost  | VDMA24364 cona III  |
| Material, ohišje   | Nerjavna jeklena litina   |
| Številka materiala ohišja  | 1.4408/CF8M   |
| Material, sedež tesnila  | PTFE, modificiran   |
| Material, tesnilo  | FPM<br>PTFE   |
| Material, krogla   | Nerjavna jeklena litina   |
| Številka materiala krogle  | 1.4408/CF8M   |
| Material, gred   | visokolegirano jeklo, nerjavno  |
| Številka materiala gredi   | 1.4401  |
| Masa izdelka   | 500 g   |
| Dovoljenje   | CRN   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK                                     | 4 - zelo močna korozijska obremenitev   |