

Kompaktni valj ADN-63-60-I-PPS-A-C

Številka dela: 8075912
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 60 mm |
| Premer bata | 63 mm |
| Navoj batnice | M12x1,25 |
| Dušenje | PPS: samonastavljivo pnevmatično dušenje v končnih legah |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Ustreza standardu | ISO 21287 |
| Konec batnice | Notranji navoj |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Variante | batnica na eni strani |
| Obratovalni tlak MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | 1 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Udarna energija v končnih legah | 4,8 J |
| Dolžina dušenja | 7 mm |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib | 1.750 N |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej | 1.870 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 156,5 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 77 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 752,5 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 16 g |
| Način pritrditve | s skoznjo izvrtino z notranjim navojem s priborom po izbiri: |
| Pnevmatični priključek | G1/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pokrov | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, tesnilo | TPE-U(PUR) |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo |
| Material, cev valja | Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran |