


Povratno-dušilni ventil VFOE-LE-T-G12-Q12-P20

Številka dela: 8095436

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Ventil | Povratno-dušilni ventil izpuha |
| Pnevmatični priključek 1 | QS-12 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/2 |
| Način vklopa | ročno |
| Element za nastavljanje | Vrtljiv gumb z zaskočko |
| Način pritrditve | za uvitje |
| Normalni imenski pretok v smeri dušenja | 1.200 l/min |
| Normalni imenski pretok v protipovratni smeri | 600 ... 1200 l/min |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Material, ohišje | PBT |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Žev ključa | 24 mm |
| Možnost vrtenja | 360° / trajno vrtenje ni dovoljeno |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | 0,02 ... 1 MPa 0,2 ... 10 bar 2,9 ... 145 psi |
| Normalni pretok v smeri dušenja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1.900 l/min |
| Normalni pretok v povratni smeri 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1400 ... 2000 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Stopnja čistega prostora | ISO razred 4 |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 18 Nm |
| Imenski pritezni moment | 15 Nm |
| Toleranca imenskega priteznega momenta | ± 20 % |
| Masa izdelka | 49,5 g |
| Enota pakiranja | 20 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pokrov | PBT |
| Material, dinamična tesnila | HNBR |
| Material, navojni zatič | Jeklo, pocinkano |
| Material, sprostitveni obroč | PBT |
| Material, statična tesnila | NBR |