

Mini-vodilo DGST-20-40-Y12A

Številka dela: 8085184

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	40 mm
Nastavljivo območje končne lege / dolžina spredaj	27,7 mm
Nastavljivo območje končne lege / dolžina zadaj	25,9 mm
Premer bata	20 mm
Način delovanja pogonske enote	Jarem
Dušenje	Y12: zunanje hidravlično dušenje
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglično vodilo
Konstruktivna zgradba	Dvojni bat Jarem Batnica Drsnik
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Maks. hitrost	0,8 m/s
Ponovljivost	≤ 0,02 mm
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Udarne energija v končnih legah	3 J
Dolžina dušenja	8 mm
Maks. sila Fy	930 N
Maks. sila Fz	930 N
Maks. moment Mx	10 Nm
Maks. moment My	11 Nm
Maks. moment Mz	11 Nm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	317 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	377 N
Premikajoče se mase	555 g
Masa izdelka	1.169 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	HNBR
Material, vodilo	POM visokolegirano jeklo TPE-E
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno