


# Vtičnica NECV-C1W3L-P-P13

Številka dela: 8105012

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 175301-803
Dodatne funkcije	Varnostno vezje
Pogostost priključevanja	50
Kabelski odvod	kotna
Opomba za odvod kabla	vrtljiv za 180°
Masa izdelka	11,6 g
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema, oblika C, po EN 175301-803
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M2,5
Električni priključek 2, priključna tehnika	Vijačna sponka
Območje obratovalne napetosti DC	20,4 ... 27,6 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Območje obratovalne napetosti AC	20,4 ... 27,6 V
Imenska obratovalna napetost AC	24 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	1 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Vijačni priključek kabla	M12x1,25
Premer kabla	4 ... 6 mm
Imenski presek vodnika	≤ 0,5 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP65
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Material, ohišje	PC
Barva ohišja	transparenten
Material, vijačno zapiralo	jeklo, nikljano
Material, tesnilo	HNBR
Material, vtični kontakti	medenina, cinkana