


# Vtično podnožje NEFV-V13-XX4G3-T1G3

Številka dela: 8109877

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost   |
|---|--|
| Dimenzije Š x D x V                         | 18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm                        |
| Način pritrditve                            | s skožno izvrtino za vijak M3                    |
| Kabelski odvod                              | Raven  |
| Masa izdelka                                | 6,8 g  |
| Električni priključek 1, funkcija           | Stran field naprave                              |
| Električni priključek 1, oblika             | oglat  |
| Električni priključek 1, vrsta priključka   | Priključnica                                     |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | ZIF  |
| Električni priključek 1, število polov/žic  | 5  |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 3  |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve   | vtaknjen   |
| Električni priključek 2, funkcija           | Stran field naprave                              |
| Električni priključek 2, oblika             | oglat  |
| Električni priključek 2, vrsta priključka   | Priključnica                                     |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | ZIF  |
| Električni priključek 2, število polov/žic  | 5  |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 3  |
| Električni priključek 2, vrsta pritrditve   | vtaknjen   |
| Električni priključek 3, funkcija           | Stran krmilnika                                  |
| Električni priključek 3, oblika             | oglat  |
| Elektrischer Anschluss 3, Anschlussart      | Vtič   |
| Električni priključek 3, priključna tehnika | Kodiran specifično za Festo                      |
| Električni priključek 3, število polov/žic  | 3  |
| Električni priključek 3, zasedeni poli/žice | 3  |
| Električni priključek 3, vrsta pritrditve   | vtaknjen   |
| Območje obratovalne napetosti DC            | 0 ... 310 V                                      |
| Priključek zaščitnega vodnika               | ni na voljo                                      |
| Zaščita (oplaščenje)                        | ne   |
| Vrsta zaščite                               | IP40   |
| Opomba k stopnji zaščite                    | v montiranem stanju                              |
| Temperatura okolice                         | -10 ... 60 °C                                    |
| Temperatura skladiščenja                    | -40 ... 80 °C                                    |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)      | po RoHS direktivi EU                             |
| UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)      | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC |
| LABS (PWIS) skladnost                       | VDMA24364-B2-L                                   |
| Opomba o materialu                          | Ustreza RoHS                                     |
| Stopnja umazanije                           | 2  |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK        | 1 - nizka korozijska obremenitev                 |
| Material, ohišje                            | PA   |
| Barva ohišja                                | črna   |
| Material, vtični kontakti                   | Bron, nikljan in pozlačen                        |