


T-vtično navojni priključek NPQE-LQ-M5-Q4-P10

Številka dela: 8113067

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Imenska velikost	2,2 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	L-oblika, dodaten vtični priključek, vzdolžno
Enota pakiranja	10
Konstruktivska zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Stopnja čistega prostora	ISO razred 4
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Imenski pritezni moment	0,8 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 5 %
Masa izdelka	4,64 g
Način pritrditve	Zunanji šestkotnik SW8
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 4 mm
Barva sprostitvenega obroča	modra
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Medenina, nikljana PBT
Material, tesnilo navoja	NBR
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, O-tesnilo	NBR
Material, tesnilo cevi	NBR
Material, segment cevne spojke	nerjavno jeklo