


Magnetna tuljava VACC-S13-11-K4-1-NM4A

Številka dela: 8114078

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Trajanje vklopa	100 %
Potrebna poraba toka	16 mA
Razred izolacijskega materiala	H
Maks. vhodna moč	1,2 W
Maks. vhodna napetost	32 V
Maks. vhodni tok	0,2 A
Karakteristika tuljave	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
efektivna kapacitivnost	zanemarljivo majhen
efektivna induktivnost	zanemarljivo majhen
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Certifikat izdajnega oddelka	DNV 17.0043X
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex ia IIC T6, T5 Gb
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Temperatura EX odporne okolice	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Masa izdelka	330 g
Električni priključek	Okvir s sponkami, navoj kabelske uvodnice M20x1,5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS